



Dimensioni: 30x30x77 cm
Peso netto: 17,5 kg
Pressione di utilizzo: 6 bar/87 psi
Diametri standard di teste di aggraffatura disponibili: 11, 13, 15, 17, 18, 20 mm e 1"

Dimensions: 30x30x77 cm
 Poids net: 17,5 kg
 Pression d'utilisation: 6 bar/87 psi
 Diamètre disponible du tête de sertissage: 11, 13, 15, 17, 18, 20 mm et 1"

Dimensions: 30x30x77 cm
 Net weight: 17,5 kg
 Working pressure: 6 bar/87 psi
 Standard crimping head diameter available: 11, 13, 15, 17, 18, 20 mm and 1"

Dimensiones: 30x30x77 cm
 Peso neto: 17,5 kg
 Presión utilizada: 6 bar/87 psi
 Diámetros standad de cabezales de grafado disponibles: 11,13,15,17,18,20 mm y 1"

 **Aggraffatrice manuale assistita pneumaticamente**
 Si tratta di una macchina semplice ed essenziale per aggraffare senza fatica flaconi in vetro per profumeria e bombole in alluminio con pompa da 1". Con la semplice rotazione di una leva, si ottiene l'inserimento del flacone nella testa di aggraffatura e l'azionamento del cilindro pneumatico. AP01 può essere impiegata per la produzione di piccoli e medi quantitativi.

 **Sertisseuse manuelle avec assistance pneumatique.**
 La sertisseuse AP01 est une machine très simple qui permet de sertir sans efforts aussi bien les flacons de verre pour la parfumerie que les aérosols (micro-pompes d'1"). Le simple mouvement de rotation d'un levier permet à la fois l'insertion du flacon dans la tête de sertissage et l'actionnement d'un cylindre pneumatique. L'AP01 est adaptée aux petites et moyennes productions.

 **Pneumatically assisted-manual crimping machine.** AP01 is a simple crimping machine suitable for glass bottle and aluminum 1" can crimping. This is the only pneumatic operated machine, in our range, that will allow you to crimp aluminum cans by a simple lever movement, the unit will place the bottle neck into crimping head (jaw) and start pneumatic ram cycle. This machine is recommended for small-medium scale production.

 **Grafadora manual asistida neumáticamente.**
 Se trata de una máquina simple y esencial para grafar en producción continua botellas de vidrio para perfumería y botellas de aluminio con bomba de 1". Con la simple rotación de una palanca y presionando el botón, se introduce el frasco en el cabezal de grafatura y se pone en marcha el cilindro neumático. La AP01 podrá ser utilizada para la producción de pequeñas y medianas cantidades.