



Dimensioni: 26x34x72 cm

Peso netto: 22 kg

Pressione di esercizio: 6 bar/87 psi

Dotazioni di serie: 2 pinze di sgraffatura per i diametri aerosol in commercio

Dimensions: 26x34x72 cm

Poids net: 22 kg

Pression d'utilisation: 6 bar/87 ps

Accessoires en dotation:

2 pince de sertissage pour standard aerosol diameter

Dimension: 26x34x72 cm

Net weight: 22 kg

Working pressure: 6 bar/87 psi

Supplied accessories: 2 decrimping jaws for standard aerosol diameters

Dimensiones: 26x34x72 cm

Peso neto: 22 kg

Presión utilizada: 6 bar/87 psi

Accesorios incluidos:

2 pinzas de desgrafado para diámetros aerosol en el mercado

 **Macchina sgraffatrice pneumatica, adatta all'asportazione di tutte le micropompe e valvole in commercio. Utile in ogni laboratorio, anche indicata per il recupero di prodotto e contenitore in caso di produzione anomala. L'inserimento del flacone nell'apposita bocca e la semplice pressione di un pulsante, permettono l'operazione di strappo. SV80, può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, grazie alla totale assenza di parti elettriche.**

 **Désertisseuse pneumatique adaptée au désertissage des micro-pompes. Elle permet de récupérer le produit et certains aérosols en cas d'erreurs éventuelles lors de la production. Elle est par conséquent utile dans chaque laboratoire. L'insertion du flacon dans l'embouchure prévue à cet effet et la simple pression d'un bouton déclenchent l'opération de désertissage. L'absence d'éléments électriques permet l'utilisation de la SV80 dans n'importe quel contexte.**

 **SV80 is suitable for pump decrimping of all types of aerosol valves and crimping micropumps available on the market. Useful in every laboratory, it recovers products and cans/bottles in case of wrong production. Decrimping action is done by a decrimping jaw connected to a pneumatic ram, which will catch the valve/pump on neck position and burst it. SV80 may be used in any environment as it is completely pneumatic.**

 **Máquina desgrafadora neumática, adaptada a la eliminación de todas las bombas presentes en el mercado. Útil en laboratorio, también indicada para la recuperación de producto y de las botellas en caso de producción anómala. La acción de desgrafe se logra por un cabezal conectado a un sistema neumático que aprisiona la bomba/atomizador y causa su desprendimiento. La SV80 puede ser utilizada en cualquier ámbito gracias a la ausencia total de partes eléctricas.**